


CAMINO GTX

Artikel-Nr. 210644

LOWA
simply more...

TREKKING INDEX 3



LOW A-Index	3 / Trekking
Obermaterial	Nubuk
Futter	GORE-TEX
Sohle	Vibram® Aptrail
Gewicht	1550 g/Paar (UK 8)
Größen	UK 6 - 13
Konstruktion	klebegezwickt

BESTENS GEEIGNET FÜR

ausgedehnte Trekkingtouren, moderate Wanderungen in alpinem Gelände, mehrtägige Hüttenwanderungen und anspruchsvolle Tagestouren



NARROW
LAST



WIDE
LAST

+EXTRA SIZES



RESOLEABLE



MEDIUM
SHANK



LOWA FLEX®



FLEXFIT



C4-TONGUE



2 ZONE
LACING



X-LACING®



ROLLER
EYELETS

Weitere Informationen zu unseren Icons finden Sie auf <https://www.lowa.de/produkte/passform-und-qualitaet/gehkomfort.html>

CAMINO GTX

Artikel-Nr. 210644

LOWA
simply more...

TREKKING INDEX 3

Außensohle Vibram® Aptrail

Die VIBRAM® -APPTRAIL-Sohle hat ein modernes, selbstreinigendes Profil mit einer „Climbing Zone“ im Frontbereich. Sie beweist ihre herausragenden Eigenschaften vor allem in anspruchsvollem Gelände. Verstärkt werden die Eigenschaften der Sohle in jedem Gelände noch durch die ausgeprägte Absatzfront, die beim Abstieg punktet.



Weitere Informationen zu unseren Icons finden Sie auf <https://www.lowa.de/produkte/passform-und-qualitaet/gehkomfort.html>

Lowa Sportschuhe GmbH

CAMINO GTX

Artikel-Nr. 210644

LOWA
simply more...

TREKKING INDEX 3

Technik-Ikons

Leisten



S-Lasten
(schmal)

Bei einem S-Lasten ist das Volumen im Vorfußbereich geringer als bei einem normalen Lasten. Hierzu wird der Ballenumfang verringert.



W-Lasten (weit)

Bei einem W-Lasten ist das Volumen im Vorfußbereich breiter als bei einem normalen Lasten. Hierzu wird der Ballenumfang vergrößert.



Extra Sizes

Für dieses Schumodell sind zusätzliche Größen erhältlich. Klebegezwickte Modelle (Alpine, Backpacking, Trekking) haben eine andere Sohle und einen anderen Preis. Genauere Details entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Außensohlen



Vibram®

Vibram® ist seit vielen Jahren Marktführer im Bereich rutschhemmender und haltbarer Schuhsohlen. Vibram® -Sohlen überzeugen durch außergewöhnlichen Halt auf verschiedenstem Terrain und ein optimales Abriebverhalten des Gummigemischs.



Resoleable

Bei diesem Schumodell besteht die Möglichkeit zur Neubesohlung. Weiterführende Informationen hierzu erhalten Sie über den Kundenservice oder auf www.lowa.com.

Gelenke



Medium Shank

Diese stabile Brandsohle sorgt für eine gute Balance aus Unterstützung des Fußes und Flexibilität des Schuhs auf Trekkingtouren mit leichtem Gepäck.

Schafttechnologien



LOWA Flex®

Damit jede einzelne Öse flexibel ist, wurden die Schnürteile, auf denen diese befestigt sind, einzeln angebracht. Diese sind aus weichen Bordürenledern oder Textilmaterialien gefertigt, um Druckstellen zu vermeiden. Durch die flexible Anordnung der Ösen, ist eine Schnürung bis in den Zehenbereich problemlos möglich, ohne zu viel Druck an einzelnen Stellen zu generieren. Trotzdem wird die Zunge optimal eingefasst.



FlexFit®

Wenn sich der Schaft eines Wanderschuhs leicht beugen lässt, kann der Fuß besser abrollen. Dies spart vor allem beim Bergaufgehen Kraft und sorgt für spürbaren Komfort. Daher hat LOWA eine flexible Zone und einen sog. „Lace Loop“ im Bereich der Fußbeuge eingearbeitet. Darunter versteht man das Versetzen der Öse und den Einsatz eines flexiblen Tiefzughakens, der den Fersensitz verbessert und die Beugung erleichtert.

CAMINO GTX

Artikel-Nr. 210644

LOWA
simply more...

TREKKING INDEX 3

Schafttechnologien



C4-Tongue

Bei dieser speziellen Konstruktion der Schuhzunge wird der Tragekomfort merklich erhöht. So ist die Zunge zum Beispiel auf der Fußaußenseite dicker gepolstert und verfügt über einen weichen Abschluss am oberen Ende. Diese asymmetrische Polsterung sorgt für eine optimale Unterstützung in verschiedenen Fußbereichen. Zudem sind die Aussparungen für die Knöchelbereiche innen höher als außen sowie ein flexibler Beugeinsatz auf der Fußinnenseite integriert, um der Anatomie der Füße Rechnung zu tragen.



2-Zone-Lacing

Durch die Zweizohenschnürung verfügen der Vorfuß und Schaft über getrennt einstellbare Schnürzonen. Dadurch kann der Schuh individuell an die Anatomie des Fußes angepasst werden.



X-Lacing®

Ein optimaler Sitz der Zunge, ohne Verrutschen und Druckstellen: Mit der X-LACING® -Technologie ist dies problemlos möglich. Durch die spezielle Schnürung wird die Zunge sowohl vertikal als auch horizontal fixiert. Die Schnürung ist dabei von der individuellen Höhe des Ristes unabhängig und damit für jeden Fuß bestens geeignet. Durch diese Schnürtechnologie wird der Druck der Bänder nicht mehr nur auf die Haken, sondern flächig auf die Zunge übertragen.

Schafttechnologien



Roller Eyelets

Damit der Schnürsenkel flexibel und geschmeidig durch die Ösen läuft, minimieren kleine Kugeln in den Metallschlaufen die Reibung.

Materialien



GORE-TEX

Garantierter Wetterschutz, sogar bei starkem Regen und Schnee: Die innovative GORE-TEX-Technologie gewährleistet eine optimale Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität.